

Garant
Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/6 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273780 32/6
GTIN	4045197607928
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

Sopii :

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 110 mm

Korkeus h_1 : 25 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 150 mm

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h_5	32 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Pistoleveys w	6 mm
Korkeus h_1	25 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Käyttötapa	Neutraali

Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo