

FAHRION®
FAHRION®**Tiivistysrenkas HP ER-kiristysmuttereihin CENTRO P, DI32, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309668 8 |
| GTIN | 2050001705259 |
| Tuoteluokka | 34F |

Kuvaus**Malli:****Mini** = kaikki koot "M", erittäin kapea rakenne.**MiniSchlank** = koko "MS", erittäin superkapea rakenne.**Kartio** = kaikki koot "C".**Vakio** = kaikki muut koot.Vulkanisoidut **korkeapainetiivistysrenkaat** 80 baariin asti.

0,5 mm kiristys-Ø:n sovitus (+ 0,4 / - 0,1).

Sopii:

ER-kiristysmutterit CP nro 309665 koko 32DI.

Huomautus:**FAHRION-järjestelmän** tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.

· **Tiivistysrenkaat yli 0,5 mm tilauksesta.**· **Tiivistysrenkaat DI40 tilauksesta.****Ei sovellu muihin tiivistysrenkasjärjestelmiin!****Tekninen kuvaus**

| | |
|---------|------|
| Kiinn.Ø | 8 mm |
|---------|------|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Sarja | Centro P |
| Tyyppi | D132 |
| Ulko-Ø D | 26,2 mm |
| Korkeus L | 2 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukan tarvikkeet |