

Garant**SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w:
25/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 25/3
GTIN	4045197485281
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Keskisiirto L ₃	19 mm
t _{max} sisätyöstö	6 mm
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	40 mm
varren Ø D _s	25 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20