

Garant**WCHX 090304, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268488 UNI
GTIN	4045197470805
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 18.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 18 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 65 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	65 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 090304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	18 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä