

Garant**SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS / PISTOLEVEYS W:
16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm²). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

t _{max} sisätyöstö	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	23 mm
Keskisiirto L ₃	14,5 mm
Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Kokonaispituus L	180 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	30 mm
varren Ø D _s	16 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kivistysmomentti 1600 cNm	659957 1600