

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 32/3
GTIN	4045197485298
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	9,5 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20