

**Garant****Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273756 25/4
GTIN	4045197485106
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa  $t_{\max}$  (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalua. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon  $t = 24,5\text{ mm}$  asti.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Pään pituus $L_1$	40 mm
Pistoleveys w	4 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	20 mm
Toimintaleveys $L_4$	26,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600