

Garant**SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w:
40/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 40/6
GTIN	4045197640376
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	6 mm
Keskisiirto L_3	27 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{\min}	49 mm
t_{\max} sisätyöstö	13 mm
Kokonaispituus L	350 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L_1	60 mm
varren Ø D_s	40 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20