

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273758 20/2
GTIN	4045197584038
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalua. Tällöin työkaluun voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{max}	14 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus L_1	33,5 mm
Toimintaleveys L_4	21,5 mm
Pistoleveys w	2 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren leveys b	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600