

Garant**WCHX 060204, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268482 UNI
GTIN	4045197470621
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 11.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 11 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 65 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	65 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	11 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä