

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	2 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14,5 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	6 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Kokonaispituus L	180 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659957 1600