

Sauvamagneetti, magneetin Ø: 5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081640 5
GTIN	4260131234828
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kromattu metalliholkki ja kestmagneetti. Jäykkä varsi. Muovinen kädensija.

Tekninen kuvaus

magneetin Ø	5 mm
Kokonaispituus	135 mm
Magneetin pituus	35 mm
Tuotetyyppi	Magneettinostin