


Garant**OZ-kiristysmutteri, Kiristysistukan kiristysalue: 2-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Mutteri on karkaistu ja kauttaaltaan hiottu.
- Kuulalaakeroitu puristusrenkas korkeammille pitovoimille ja paremmille pyörintäominaisuuksille.

Sopii:

OZ-kiristysholkki-istukka nro 300695; 302460; 302462; 302475 ja nro 302477.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	30 mm
Kierre	M48x2
Suurin kiristysmomentti	180 Nm
Kiristysistukan kiristysalue	2 - 25 mm
Ulko-Ø D	60 mm
Standardi	DIN 6388 D

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko-Ø 58/62 mm	628400 58/62
--	--------------