

Garant
Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/2 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273780 26/2
GTIN	4045197607232
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Käyttö:

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

Sopii :

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

aksaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 60 mm

Korkeus h_1 : 21,4 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 120 mm

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	2 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	60 mm
Lehden korkeus h_5	26 mm
Korkeus h_1	21,4 mm
Kokonaispituus L_{ges}	120 mm
Käyttötapa	Neutraali

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo