

Garant**WCHX 10T304, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268492 ALU
GTIN	4045197470881
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 20.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 20 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 - 600 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	180 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	300 - 600 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
tyyppi	ALUM.
Oheiskäyttö	K
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 10T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä