

Garant**Sisäorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:
20/2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 20/2,5
GTIN	4045197485359
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

t_{\max} sisätyöstö	6 mm
Pistoleveys w	2,5 mm
Keskisiirto L_3	14,5 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{\min}	25 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L_1	30 mm
varren Ø D_s	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500