

**Garant****Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273790 40/4
GTIN	4045197578891
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	13 mm
Pistoleveys w	4 mm
Kokonaispituus L	350 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	60 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500