


Garant**OZ-kiristysmutteri, Kiristysistukan kiristysalue: 4-32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- Mutteri on karkaistu ja kauttaaltaan hiottu.
- Kuulalaakeroitu puristusrenkas korkeammille pitovoimille ja paremmille pyörintäominaisuuksille.

Sopii:

OZ-kiristysholkki-istukka nro 300695; 302460; 302462; 302475 ja nro 302477.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	33,5 mm
Suurin kiristysmomentti	220 Nm
Kierre	M60x2,5
Kiristysistukan kiristysalue	4 - 32 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Standardi	DIN 6388 D

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kirstysmutteri