

Garant**WCHX 10T304, Tyyppi: SM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268492 SM
GTIN	4045197470904
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 20.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 20 mm

Laji: HB7120

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 110 - 220 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 110 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	110 - 140 m/min
Oheiskäyttö	M
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	110 - 220 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
tyyppi	SM
Laji	HB7120
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 10T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä