

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS / pistoleveys w:  
32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	2 mm
Ruuvi	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t <sub>max</sub> sisätyöstö	10 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	39 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	50 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX20

674248 TX20

Kiinnitysruuvi Tyyppi 8

279815 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500