

Garant**WCHX 070308, Tyyppi: ALU**

Tilastiedot

Tilausnumero	268486 ALU
GTIN	4045197470706
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 15.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 15 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 - 600 m/minLastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 180 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Oheiskäyttö	K
tyyppi	ALUM.
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	180 m/min
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	300 - 600 m/min
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 070308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	15 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä