

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273757 32/3
GTIN	4045197538352
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Tällöin työkalupäälleen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{\max}$	21 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus $L_1$	36,5 mm
Pistoleveys w	3 mm
Toimintaleveys $L_4$	26,5 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Varren leveys b	32 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600