

Garant**WCHX 10T304, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 20.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 20 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 65 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	65 - 200 m/min
tyyppi	UNI
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 10T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä