

Garant**Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273760 25/3L
GTIN	4045197643827
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 12,5×L (**pistosyvyys jopa 37,5 mm**)

Huomautus:

Maksimaalinen \varnothing = rajoitettu työkappale- \varnothing mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	37,5 mm
Pistoleveys w	3 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus L_1	54 mm
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
enimmäis- \varnothing	75 mm
Varren leveys b	25 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kirstysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600