

Garant**Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/3 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273780 32/3
GTIN	4045197607294
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

Sopii :

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 110 mm

Korkeus h₁: 25 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 150 mm

Tekninen kuvaus

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Pistoleveys w	3 mm
Lehden korkeus h ₅	32 mm
Korkeus h ₁	25 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Käyttötapa	Neutraali

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo