

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 32/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273756 32/6
GTIN	4045197531650
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	6 mm
Pään pituus L_1	50 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pistosyvyys t_{\max}	30 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Varren leveys b	32 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
akselialinen pisto mahdollinen	kyllä

Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin
-------------	------------------

Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600