

## Garant

### SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Oikea, Varren Ø DS / pistoleveys w: 16/3mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Tuoteluokka	21W

#### Kuvaus

##### Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

#### Tekninen kuvaus

t <sub>max</sub> sisätyöstö	6 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	14,5 mm
Ruuvi	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX25

674248 TX25

Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin  
kivistysmomentti 1600 cNm

659906 1600

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9

279815 9

8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys  
Kokonaispituus 50 mm

659874 50

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kivistysmomentti 1600 cNm

659957 1600