

Garant**WCHX 10T308, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 20.

sopii työkalun Ø:lle D_c: 20 mm

Laji: HU70AL

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 300 - 600 m/min

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö: 180 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	300 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
Lastuamisnopeus v _c sivukäyttö	180 m/min
tyyppi	ALUM.
Oheiskäyttö	K
Laji	HU70AL
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	WCHX 10T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D _c	20 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä