

**Garant****WCHX 070308, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268486 UNI
GTIN	4045197470744
Tuoteluokka	21K

**Kuvaus****Sopii:**

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 15.

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>: 15 mm

Laji: HB7130

Lastuamisnopeus v<sub>c</sub> pääkäyttö: 65 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v <sub>c</sub> pääkäyttö	65 - 200 m/min
tyyppi	UNI
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB7130
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	WCHX 070308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	15 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä