

**Garant****Pistoterä, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 32/5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273780 32/5
GTIN	4045197607911
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä pistoterien nro 273656 – 273670 kanssa.

**Sopii :**

Pidike nro 273984 – 273994 tai 319132 – 319133 (VDI-pidike).

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

aksiaalinen pisto mahdollinen: ei

Suurimmalle työkappaleen Ø:lle: 110 mm

Korkeus h<sub>1</sub>: 25 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 150 mm

**Tekninen kuvaus**

Pistoleveys w	5 mm
Lehden korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	110 mm
Korkeus h <sub>1</sub>	25 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Käyttötapa	Neutraali

Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo