

**Kiristyspää tasainen, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 72mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329940 72
GTIN	2050001923363
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	72 mm
profiili	pyöreä
Puristuspinta	tasainen
Kovuus	60 HR
Pituus L	53 mm

Malli	urilla
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää