



Vaihtopidin-WB sisäpuoliseen työstöön, tyyppi / sisä-Ø R: 2/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	316200 2/40
GTIN	4045197318794
Tuoteluokka	33P

Kuvaus

Käyttö:

Morsekartioholkkien ja halkaistujen holkkien kiinnittämiseen sekä suurien ulkosorvauspidinten kiinnittämiseen suoraan (malli WB).

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø R	40 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

KiristysholkkiMorsekartiovarrelle tyyppi 2/4	316240 2/4
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/10 mm	316260 2/10
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/15 mm	316260 2/15

KiristysholkkiMorsekartiovarrelle tyyppi 2/3	316240 2/3
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/12 mm	316260 2/12
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/16 mm	316260 2/16
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/32 mm	316260 2/32
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/20 mm	316260 2/20
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/25 mm	316260 2/25