



Vaihtopidin-WB sisäpuoliseen työstöön, tyyppi / sisä-Ø R: 3/40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Tuoteluokka	33P

Kuvaus

Käyttö:

Morsekartioholkkien ja halkaistujen holkkien kiinnittämiseen sekä suurien ulkosorvauspidinten kiinnittämiseen suoraan (malli WB).

Tekninen kuvaus

Sisä-Ø R	40 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/20 mm	316260 2/20
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/25 mm	316260 2/25
KiristysholkkiMorsekartiovarrelle tyyppi 2/3	316240 2/3

Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/10 mm	316260 2/10
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/16 mm	316260 2/16
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/12 mm	316260 2/12
KiristysholkkiMorsekartiovarrelle tyyppi 2/4	316240 2/4
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/15 mm	316260 2/15
Kiristysholkkilieriövarrelle tyyppi / Kiinn.Ø 2/32 mm	316260 2/32