

HAINBUCH**Kiristyspää tasainen, SK 80, Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva): 60mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	329940 60
GTIN	2050001923240
Tuoteluokka	33H

Kuvaus

Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Huomautus:

Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

Tekninen kuvaus

Kiinn.Ø	60 mm
profiili	pyöreä
Puristuspinta	tasainen
Kovuus	60 HR
Pituus L	53 mm

Malli	urilla
Sovitin	SK 80
Tuotetyyppi	Kiristyspää