




Lyhytkartiotakalaippa ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kartioon: 250/6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	317700 250/6
GTIN	4019208078946
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

Käyttö:

Jälkiasennukseen sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

Karanpäille **ASA B 5.9. malli D 1** (camlock) ja **DIN 55029**.

Raaka-aine:

Erikoisvalu

Kartion Ø d₂: 106,39 mm

Paksuus B: 36 mm

Camlock-pulttien lukumäärä: 6

Tekninen kuvaus

Kartion Ø d ₂	106,39 mm
Ulko-Ø d ₁	250 mm
Paksuus B	36 mm

Kartion koko	6
Camlock-pulttien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Sorvausistukan varusteet