


**Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027, Ø d1 / kartioon: 160/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Tuoteluokka	33R

Kuvaus**Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

Käyttö:

Jälkiasennukseen sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

DIN 55027 tai ISO 702/III (vanhaa standardia **DIN 55022** vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

Raaka-aine:

C45-teräs

Tekninen kuvaus

Paksuus B	21 mm
Kartion Ø d ₂	82,575 mm
Kartion koko	5
Sidepulttien lukumäärä	4

Ulko-Ø d ₁	160 mm
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet