

Garant**Hydraulikiristysistukka HT jäähdytyskanavareillä, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-
Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307553 16
GTIN	4045197644831
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Etu:

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

Käyttö:

- Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Huomautus:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
----------------------------	-------

Hyötypituus L ₁	54 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ulko-Ø D	52,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka