



Työntöpuristin suuttimella, Sisältö: 62ml



Tilaustiedot

Tilausnumero	083557 62
GTIN	4024937040218
Tuoteluokka	08H

Kuvaus

Malli:

Laadukkaasti sinkityt suurpaineapuristimet **100 % tiivis**.

Käyttöalue: Pienennettyyn voitelutarpeeseen ajoneuvoissa ja koneissa. Siistiin kuljetukseen työkalupakeissa tai työkaluille tarkoitettussa lokerossa ajoneuvoissa ja koneissa. Syöttöteho: enint. 0,3 cm³/isku. Paine: enint. 250 bar.

Soveltuu keskijäykille rasvoille (luokka 2) ja korkeaviskoosisille öljyille.

Tekninen kuvaus

Sisältö	62 ml
Suuttimen tyyppi	Terävä
Pituus yhteensä	170 mm
Puristussäiliön Ø	30,5 mm
Työpaine	250 bar
Säiliön materiaali	Teräs, sinistetty

Tuotetyyppi

Rasvapuristin