

Garant**Kutistusistukka, HSK-E 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308030 12
GTIN	4045197377869
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluf chip -poraus.

GARANT: – HSK-työpinnat työstetyt.**Käyttö:**

Lieriövarsijyrsinten ja porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 304755.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	90 mm
Ø D ₂	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	HSK-E 40
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Alakaappi laitteelle	354290
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1