

**Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027, Ø d1 / kartioon: 200/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317500 200/5
GTIN	4019208078670
Tuoteluokka	33R

**Kuvaus****Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

**Käyttö:**

**Jälkiasennukseen** sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

**DIN 55027** tai ISO 702/III (vanhaa standardia **DIN 55022** vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

**Raaka-aine:**

C45-teräs

**Tekninen kuvaus**

Paksuus B	21 mm
Kartion Ø d <sub>2</sub>	82,575 mm
Kartion koko	5
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	200 mm

Sidepulttien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet