



Hydraulikiristysistukka HPH, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307610 18
GTIN	
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen säätö mahdollista.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Etu:

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

Käyttö:

- Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, väliholkit nro 302135 - 302180, kokoja 12, 20 ja 32 varten.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₃	44 mm
siirrettävä vääntömomentti M _D	400 Nm

L ₁	69 mm
Ulkonema A-mitta	95 mm
Ø D ₂	38 mm
Paino	1,5 kg
L ₂	42 mm
Säätöalue V	10 mm
kierre M	M12×1
Ulko-Ø D	52,5 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63

309880 63