



Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 2,5-16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307730 2,5-16
GTIN	2050001690036
Tuoteluokka	33W

Kuvaus

Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- RFID/Balluff chip -poraus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylysavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Tyyppi	vakio
Ulkonema A-mitta	109 mm
Kiinnitysalue	2,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 30 μm
suurin sallittu kiristysmomentti M _{d max}	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 6 mm	627481 6
--	----------