



Laippa-aihiö tasokierukkaistukalle, Ulko-Ø D: 92 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	317000 92
GTIN	4019208002941
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Siististi valettu, työstämätön, puhallettu, reilusti ylimittainen.

Käyttö:

Sorvinistukoiden kiinnittäminen suoralla upotuksella DIN 6350:n mukaan DIN 800:n mukaisiin karanpäihin. Raakalaippa on työstettävä ja sovitettava koneen ja istukan puolelta.

Raaka-aine:

Harmaavalu

Sopii :

Kolmileukainen istukka nro 310100; 310500, nelileukainen istukka nro 312000; 312500 ja yhdistelmäsorvinistukka nro 315630.

Soveltuu istukan Ø:lle: 80 mm

Laipan Ø d₂: 56 mm

Reiän Ø d₃: 20 mm

Korkeus h₁: 47 mm

Laipan paksuus h₂: 15 mm

Tekninen kuvaus

Reiän Ø d ₃	20 mm
------------------------	-------

Ulko-Ø D	92 mm
Soveltuu istukan Ø:lle	80 mm
Laipan Ø d ₂	56 mm
Korkeus h ₁	47 mm
Laipan paksuus h ₂	15 mm
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet