



## Hydraulikiristysistukka HPH, HSK-63, Kiinnitys-Ø D1: 32 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	307610 32
GTIN	2050001671318
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta. Balluff chip -poraus. Aksiaalinen säätö mahdollista. Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

#### Etu:

Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus. Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkalun pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävää.

#### Käyttö:

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrskintään. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, väliholkit nro 302135 - 302180, kokoja 12, 20 ja 32 varten.

### Tekninen kuvaus

L <sub>1</sub>	99 mm
siirrettävä vääntömomentti M <sub>D</sub>	750 Nm
Paino	2,3 kg
Ulkonema A-mitta	125 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	57 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	63 mm
L <sub>2</sub>	62 mm
Säätöalue V	10 mm
kierre M	M16 × 1
Ulko- $\varnothing$ D	53 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 16 mm	302180 16
Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 10 mm	302175 10
Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 25 mm	302175 25
Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 12 mm	302175 12
Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 20 mm	302175 20
Halkaistu kavennusholkki, $\varnothing$ 32 mm, Kiinnitys- $\varnothing$ D1: 20 mm	302180 20

Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 10 mm	302180 10
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 8 mm	302175 8
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 14 mm	302175 14
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 8 mm	302180 8
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle, HSK:lle: 32	309890 32
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 18 mm	302175 18
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6 mm	302180 6
HSK-jäähdytysnesteputki, HSK:lle: 32	309880 32
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 12 mm	302180 12
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 25 mm	302180 25
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 14 mm	302180 14
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 6 mm	302175 6
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 18 mm	302180 18
Halkaistu kavennusholkki, Ø 32 mm, Kiinnitys-Ø D1: 16 mm	302175 16