

Garant
Kutistusistukka, HSK-E 40, Kiinnitys-Ø D1: 3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	308030 3
GTIN	4045197377807
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö, säätöalue 10 mm.
- Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID/Balluf chip -poraus.

GARANT: – HSK-työpinnat työstetyt.

Käyttö:

Lieriövarsijyrsinten ja porien kiinnittämiseen (toleranssi h6). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutustuslaitteet nro 354210 – 304755.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Ulkonema A-mitta	60 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Sovitin	HSK-E 40
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5