

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 40/20
GTIN	4045197586827
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Ø d ₄	44 mm
l ₁	58 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
Kiinnike-Ø d ₂	20 mm
l ₂	5 mm
Malli	Kiilaura
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

