

**Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027, Ø d1 / kartioon: 315/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317500 315/6
GTIN	4019208033532
Tuoteluokka	33R

Kuvaus**Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

Käyttö:

Jälkiasennukseen sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

DIN 55027 tai ISO 702/III (vanhaa standardia **DIN 55022** vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

Raaka-aine:

C45-teräs

Tekninen kuvaus

Kartion Ø d ₂	106,39 mm
Paksuus B	26 mm
Ulko-Ø d ₁	315 mm
Sidepulttien lukumäärä	4

Kartion koko	6
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet