

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto A, HSK-A 63, Kiinnitysalue: 0,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

- **Molemmat pyörimissuunnat.**
- **RFID/Balluff chip -poraus.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen** T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	0,5 - 16 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Tyyppi	vakio
Ulkonema A-mitta	104 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7

Kiinnitysnormi	DIN 69893-1
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 6 mm	627481 6
--	----------