




## Lyhytkartiotakalaippa ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kartioon: 160/5 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	317700 160/5
GTIN	4019208028484
Tuoteluokka	33R

### Kuvaus

**Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

**Käyttö:**

**Jälkiasennukseen** sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

Karanpäille **ASA B 5.9. malli D 1** (camlock) ja **DIN 55029**.

**Raaka-aine:**

Erikoisvalu

Kartion Ø d<sub>2</sub>: 82,575 mm

Paksuus B: 31 mm

Camlock-pulttien lukumäärä: 6

### Tekninen kuvaus

Kartion koko	5
Paksuus B	31 mm
Camlock-pulttien lukumäärä	6

Kartion Ø d <sub>2</sub>	82,575 mm
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	160 mm
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet