



Laippa-aihiö tasokierukkaistukalle, Ulko-Ø D: 170 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	317000 170
GTIN	4019208002972
Tuoteluokka	33R

Kuvaus

Malli:

Siististi valettu, työstämätön, puhallettu, reilusti ylimittainen.

Käyttö:

Sorvinistukoiden kiinnittäminen suoralla upotuksella DIN 6350:n mukaan DIN 800:n mukaisiin karanpäihin. Raakalaippa on työstettävä ja sovitettava koneen ja istukan puolelta.

Raaka-aine:

Harmaavalu

Sopii :

Kolmileukainen istukka nro 310100; 310500, nelileukainen istukka nro 312000; 312500 ja yhdistelmäsorvinistukka nro 315630.

Soveltuu istukan Ø:lle: 160 mm

Laipan Ø d₂: 80 mm

Reiän Ø d₃: 30 mm

Korkeus h₁: 58 mm

Laipan paksuus h₂: 20 mm

Tekninen kuvaus

Reiän Ø d ₃	30 mm
------------------------	-------

Ulko-Ø D	170 mm
Soveltuu istukan Ø:lle	160 mm
Laipan Ø d ₂	80 mm
Korkeus h ₁	58 mm
Laipan paksuus h ₂	20 mm
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet